



**Teléfono:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br  
**Dirección:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR ELECTROMAGNÉTICO B-AGIT***



Utilizado para análisis granulométricas con 8,5 o 3 pulgadas de diámetro.

## Características Técnicas

Capacidad: 6 tamices granulométricos redondos

Tamices: Aro rígido en latón o acero inoxidable con 8,5 o 3" de diámetro x 1 o 2" de altura

Apertura: 100 a 20mm u 3,5 a 635 tyler

Timer: Para apagar el aparato automáticamente en hasta 30 minutos, con escala de minuto en minuto

Reóstato: Para control de intensidad de las vibraciones

Tensión: 110 / 220 volts (regulación automática)

Frecuencia: 50 / 60 HZ

Acompaña: tapa y fondo

Nota: No acompaña tamices

## Beneficios y Ventajas

## Sobre la marca



**Tecnal**  
Central de vendas  
[vendas@tecnal.com.br](mailto:vendas@tecnal.com.br)