




MOLINO PARA SEMILLAS DE AZÚCAR

TE-8100-FZ

Utilizado para preparación de semillas para cristalización.

Características Técnicas

TE-8100-FZ

- Rotación: Fija - 40 rpm ;
- Amplitud de rotación: 360°;
- Motor: Inducción 3/4 cv;
- Temporizador: Digital - programable hasta 999: 9 horas. Apagado automático al término del tiempo programado;
- Cuba: En acero inoxidable 304 con 2 compartimientos;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones externas: Cuba: Ø=400 x Ancho=800 mm;
- Dimensiones internas: Cuba: Ø=395 x Ancho=400 mm;
- Dimensiones: Ancho=1550 x Profundidad=650 x Alto=1350 mm;
- Peso: 126 kg ;
- Potencia: 560 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 7,5 kg de esferas acero cromo diámetro de 6.35mm; 7,5 kg de esferas acero cromo diámetro de 20mm; Acrílico de protección frontal; 02 Fusibles extra ;
- Volumen de la cuba: 50L por compartimiento, total 100L;

Beneficios y Ventajas

- Posee protección frontal de partes móviles y botón de emergencia para el desarme inmediato en caso de falla
- Posee dos compartimientos lo que permite dos tratamientos diferentes
- Sistema de acoplamiento rápido que facilita la extracción de la muestra
- Abrazadera tipo TC Clamp para facilitar el desmontaje de la brida
- Posee temporizador digital, con apagado automático al terminar el tiempo programado
- Equipo estable
- Permite trabajar de manera correcta ergonómicamente, debido a su soporte
- Cilindro en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil al equipo
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.