





BALANÇA SEMIANALITICA SHI-BL-320H

Ultilizado em pesagem de materiais em geral





Características Técnicas

SHI-BL-320H

- Calibração: Externa ;
- Capacidade: 320g;
- Resolução no display: 0,001g;
- Linearidade: 0,003g; ;
- Tempo de resposta: Aproximadamente: 1 a 1,2 segundos;
- Temperatura de trabalho: 5-40 °c;

- Tamanho do prato: 100 x 100 mm;
- Dimensões: (L)170 x (P)240 x (A)75 (mm);
- Peso: 2,2 kg;
- Repetibilidade: (Desvio padrão) menor igual 0,001g Alimentação: Adaptador de corrente alternada 90 -264 v, 50/60 Hz;
 - Display: LCD;
 - Opcionais: Impressora EP-100 e EP-110 e interface para conexão com PC IFB-102A (RS232)

Benefícios e Vantagens

- Balanças de resolução a um custo acessível
- Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador
- Alta estabilidade: o modo "High Stability" permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis
- A função contagem de peças é oferecida como item de série
- Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente
- A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla
- Utiliza prato quadrado para facilitar a operação
- Corpo Compacto: utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil.

